

支架



nVent RAYCHEM SB-XXX 和 JB-SB-26

是一系列不锈钢支架，用于固定管道或电缆桥架上的恒温器或接线盒等设备。该系列适用于不同的安装位置、各种大小的接线盒和恒温器，可在褪下隔热套时保护加热电缆或传感电缆。它们包括一套 M6 和/或 M4

固定螺丝、螺母，以及用于固定接线盒或恒温器的垫圈和弹簧垫圈。

功能

安装简单快速

不同型号，针对各种应用定制

包括固定接线盒或恒温器用的固定螺丝和垫圈

Passivated stainless steel 304 for high corrosion resistance

技术参数

材料: SS304

Table 1/1

物料号	项目名称	最高管道温度	高度	板宽度	板长度
338265-000	JB-SB-26	230 °C	100 mm	80 mm	80 mm
192932-000	SB-100	230 °C	100 mm	160 mm	230 mm
1244-006603	SB-125	230 °C	100 mm	220 mm	232 mm
579796-000	SB-111	230 °C	100 mm	130 mm	130 mm
707366-000	SB-110	230 °C	100 mm	130 mm	130 mm

物料号	项目名称	最高管道温度	高度	板宽度	板长度
165886-000	SB-120	230 °C	120 mm	120 mm	220 mm
990944-000	SB-101	230 °C	160 mm	160 mm	160 mm
1244-006602	SB-130	600 °C	360 mm	180 mm	315 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT