

AT-TS 感应温控器



nVent RAYCHEM AT-TS

温控器是管道温度或环境感应温控器，用于管道防冻保护或温度维持应用中的自调控伴热电缆。

功能

节能、线路感应或环境电子控制恒温器。

可调节：-5 °C to +15 °C (AT-TS-13), 0 °C to +120 °C (AT-TS-14)

Direct switching of heating cables, maximum current 16 A, 250 VAC

安装简单快速

易于使用电缆通电或温度传感器发生故障时 LED 指示灯亮起

使用寿命长，安全可靠：6 year extended product warranty available, maintenance free

技术参数

深度:	55 mm
高度:	120 mm
宽度:	122 mm
IP 等级:	IP65

Table 1/1

物料号	项目名称	温度控制范围
648945-000	AT-TS-14	0 – 120 °C
728129-000	AT-TS-13	-5 to 15 °C

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com