

TT3000 Conductive Liquids Sensing Cable, Modular



nVent RAYCHEM TraceTek TT3000-XX-MC

是一系列带金属接头的固定长度模块化泄漏检测电缆，用于检测导电液体（包括废水、酸、碱以及危险废物流）溢出和泄漏的传感电缆。电缆装有警报和定位模块，可感知水溶性化学品的泄漏，触发警报并精确定位位置。该电缆设计用于多种应用，包括地板表面、底板、设备位置、管道、储罐和沟槽。

功能

技术先进：导电聚合物和含氟聚合物结构，机械强度高且耐化学腐蚀

安装简单快速：小巧、轻便、灵活

易于设计

可用于各种区域进行分布式泄漏检测和定位

可靠耐用：5 year product warranty available

技术参数

外径:	6 mm
最高工作温度:	85 °C
检测:	导电液体和水溶性化学品
检测方法:	Raychem 导电聚合物技术
型号:	传感电缆

Table 1/1

物料号	项目名称	长度
148983-000	TT3000-0.3M/1FT-MC	0.3 m

物料号	项目名称	长度
301795-000	TT3000-30M/100FT-MC	30 m
262789-000	TT3000-1.5M/5FT-MC	1.5 m
492017-000	TT3000-60M/200FT-MC	60 m
048179-000	TT3000-15M/50FT-MC	15 m
103619-000	TT3000-7.5M/25FT-MC	7.5 m
792293-000	TT3000-4.5M/15FT-MC	4.5 m
842667-000	TT3000-3M/10FT-MC	3 m

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT