

PI 电缆通用连接套件



nVent RAYCHEM CS -150-UNI-PI 是一种用于聚合物绝缘 (PI) 加热电缆的通用绝缘层下冷施工连接套件，使用螺丝端子将 PI 加热电缆拼接和连接至冷引线（最大 32A）或 3 芯灵活电源线（最大 25A）。经批准用于危险区域。

功能

安装简单快速

提供不同配置，可按应用定制

通过端子块进行的电气连接，无需特殊工具

经批准用于危险区域

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	连接类型	额定电压	额定电流	最高工作温度	IP 等级
A45371-000	CS-150-UNI-PI	冷态安装	750 V max	32 A	180 °C	IP66

Table 2/2

物料号	项目名称	区域分类
A45371-000	CS-150-UNI-PI	Non-Hazardous, Hazardous

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT