


组合式机箱安装套件



组合安装可将 6 U 高插箱或机箱拆分为 2 x 3 U 和 6 U 两部分。可提供不同版本。

认证



功能

旨在安装欧卡电路板（100 mm 高）和双高度欧卡电路板（233.35 mm 高）

6 U 装配区可拆分成：2 x 3 U, 1 x 6 U

技术参数

机架高度： 6U
 类型： 组合式
 产品系列： EuropacPRO
 产品类型： 安装套件
 搭配： 插箱

Table 1/1

物料号	包装数量	机架宽度 1	机架宽度 2	材料	快速发货
24562-442	1	42HP	40HP	铝, 锌合金	No
24562-484	1	84HP		铝, 锌合金	No

物料号	包装数量	机架宽度 1	机架宽度 2	材料	快速发货
24562-420	1	20HP	62HP	铝, 锌合金	No
24562-440	1	40HP	42HP	铝, 锌合金	No
24562-463	1	63HP	19HP	铝, 锌合金	No

其他产品详情

Please order separately: 前面板 6 U, 2 HP to cover the strut.

The following guide rails cannot be used: type "accessory", type "accessory, strengthened" and type "for 4.4" PCB".

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE