

CompacPRO Complete Desktop Case, 非屏蔽型



预先配置的 nVent SCHROFF CompacPRO 机箱可为 19" 组件（面板套件和欧式板卡）提供电子保护。铝压铸框架和侧面板可保证解决方案坚固耐用。此外，还提供广泛的附件。

认证



功能

根据 IEC 60297-3-101 为 19" 组件预先配置的桌面式机箱

铝结构可确保解决方案坚固耐用

侧面板可集成把手功能

用于背板安装，带绝缘条

后面板通风孔

底板有通风孔

IP 20，符合 IEC 60529 标准

前后相同、深度对称的结构

GND/接地连接（请参见目录第 5.76 页）

符合 DIN EN 62368-1

技术参数

产品类型: 仪器箱
类型: 适用安装 19" 部件的仪器箱
产品系列: CompacPRO

Table 1/3						
物料号	机架高度	高度	机架宽度	宽度	深度	包装数量
14575-114	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-115	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-134	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-135	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-136	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-154	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-155	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-156	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-174	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-175	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-176	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-178	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3						
物料号	可用高度	可用宽度	前部框架结构	制冷选项	符合	EMC 屏蔽

14575-114	129.3mm	148mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-115	129.3mm	148mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-134	129.3mm	219mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-135	129.3mm	219mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-136	129.3mm	219mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-154	129.3mm	326mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-155	129.3mm	326mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-156	129.3mm	326mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-174	129.3mm	432mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-175	129.3mm	432mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-176	129.3mm	432mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否
14575-178	129.3mm	432mm	单段	否	IEC 60297-3-103	否

Table 3/3					
物料号	完成	材料	防护等级	静态负载	快速发货
14575-114	阳极氧化, 粉末涂层	铝	IP20	30kg	No
14575-115	阳极氧化, 粉末涂层	铝	IP20	30kg	No
14575-134	阳极氧化, 粉末涂层	铝	IP20	30kg	No
14575-135	阳极氧化, 粉末涂层	铝	IP20	30kg	No

