


CompacPRO 前/后面板, 带隐藏式固定件



CompacPRO

机箱的前面板可安装至机箱框架。前面板上没有可见的螺钉，可用于前翼。

认证



功能

铝面板, 2.5 mm

技术参数

材料: 铝
完成: 阳极氧化
附件类型: 前面板
产品类型: 前面板

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	机架宽度	宽度	包装数量	正面表面处理
24575-035	2U	84mm	42HP	238.7mm	1	阳极氧化

物料号	机架高度	高度	机架宽度	宽度	包装数量	正面表面处理
24575-075	2U	84mm	84HP	452.1mm	1	阳极氧化
24575-115	3U	128.4mm	28HP	167.5mm	1	阳极氧化
24575-135	3U	128.4mm	42HP	238.7mm	1	阳极氧化
24575-155	3U	128.4mm	63HP	345.4mm	1	阳极氧化
24575-175	3U	128.4mm	84HP	452.1mm	1	阳极氧化
24575-235	4U	172.9mm	42HP	238.7mm	1	阳极氧化
24575-255	4U	172.9mm	63HP	345.4mm	1	阳极氧化
24575-275	4U	172.9mm	84HP	452.1mm	1	阳极氧化
24575-455	6U	261.8mm	63HP	345.4mm	1	阳极氧化
24575-475	6U	261.8mm	84HP	452.1mm	1	阳极氧化

Table 2/2				
物料号	反面表面处理	边缘处理	深度	快速发货
24575-035	阳极氧化	否	2.5mm	No
24575-075	阳极氧化	否	2.5mm	No
24575-115	阳极氧化	否	2.5mm	No
24575-135	阳极氧化	否	2.5mm	No
24575-155	阳极氧化	否	2.5mm	No

物料号	反面表面处理	边缘处理	深度	快速发货
24575-175	阳极氧化	否	2.5mm	No
24575-235	阳极氧化	否	2.5mm	No
24575-255	阳极氧化	否	2.5mm	No
24575-275	阳极氧化	否	2.5mm	No
24575-455	阳极氧化	否	2.5mm	No
24575-475	阳极氧化	否	2.5mm	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE