


CPCI Serial 背板



nVent SCHROFF CompactPCI Serial

背板支持高速数据传输，符合 Gen 3 PCIe、10GbE、USB 3.0 和 SATA 3.0 修订版标准

认证



功能

符合 PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0) 技术参数

背板背面安装多功能连接器

每个全功能前/后插槽上都配有机械定位销和不锈钢键控/编码条

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23007-621	背板	1	3U	CompactPCI Serial, 无总线		4HP
23007-641	背板	1	3U	CompactPCI Serial, 无总线		4HP
23007-661	背板	1	3U	CompactPCI Serial, 无总线		4HP

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23007-681	背板	1	3U	CompactPCI Serial, 无总线		4HP
23007-605	背板	5	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	右	4HP
23007-615	背板	5	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	右	4HP
23007-627	背板	7	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	左	4HP
23007-628	背板	8	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	左	4HP
23007-629	背板	9	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	左	4HP
23007-636	背板	6	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	右	4HP
23007-637	背板	7	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	右	4HP
23007-639	背板	9	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	右	4HP
23007-642	背板	2	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	左	4HP
23007-643	背板	3	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	左	4HP
23007-644	背板	4	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	左	4HP

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23007-645	背板	5	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	左	4HP
23007-649	背板	9	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	左	4HP
23007-653	背板	3	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	右	4HP
23007-654	背板	4	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	右	4HP
23007-655	背板	5	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	右	4HP
23007-667	背板	7	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	左	4HP
23007-668	背板	8	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	左	4HP
23007-669	背板	9	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	左	4HP
23007-676	背板	6	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	右	4HP
23007-677	背板	7	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	右	4HP
23007-679	背板	9	3U	CompactPCI Serial, 以太网 星型拓扑	右	4HP
23007-682	背板	2	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	左	4HP

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23007-683	背板	3	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	左	4HP
23007-684	背板	4	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	左	4HP
23007-685	背板	5	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	左	4HP
23007-689	背板	9	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	左	4HP
23007-693	背板	3	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	右	4HP
23007-694	背板	4	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	右	4HP
23007-695	背板	5	3U	CompactPCI Serial, 以太网 全网状拓扑	右	4HP

Table 2/2						
物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	宽度	包装数量	快速发货
23007-621	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 1 0 针	19.3mm	1	No
23007-641	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 1 0 针	19.3mm	1	No
23007-661	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 1 0 针	19.3mm	1	No
23007-681	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 1 0 针	19.3mm	1	No
23007-605	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 1 0 针	159.9mm	1	No

物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	宽度	包装数量	快速发货
23007-615	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10 针	159.9mm	1	No
23007-627	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	141.2mm	1	No
23007-628	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	161.6mm	1	No
23007-629	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	181.9mm	1	No
23007-636	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	120.9mm	1	No
23007-637	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	141.2mm	1	No
23007-639	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	181.9mm	1	No
23007-642	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	19.3mm	1	No
23007-643	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	60mm	1	No
23007-644	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	80.3mm	1	No
23007-645	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	100.6mm	1	No
23007-649	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	191.9mm	1	No

物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	宽度	包装数量	快速发货
23007-653	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	60mm	1	No
23007-654	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	80.3mm	1	No
23007-655	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	100.6mm	1	No
23007-667	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	141.2mm	1	No
23007-668	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	161.6mm	1	No
23007-669	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	181.9mm	1	No
23007-676	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	120.9mm	1	No
23007-677	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	141.2mm	1	No
23007-679	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	181.9mm	1	No
23007-682	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	39.6mm	1	No
23007-683	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	60mm	1	No
23007-684	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	80.3mm	1	No

物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	宽度	包装数量	快速发货
23007-685	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	100.6mm	1	No
23007-689	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	181.9mm	1	No
23007-693	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	60mm	1	No
23007-694	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	80.3mm	1	No
23007-695	AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电源插头	MicroMatch, 10 针	100.6mm	1	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE