


CPCI Serial R3.0 背板



nVent SCHROFF CompactPCI Serial R3.0

背板支持最高数据传输速率，符合 Gen 4 PCIe、25GbE、USB 3.2 和 S-ATA 修订版 3.0 标准

功能

符合 PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0) 技术参数

支持 PCIe Gen 4、10 Gbase-T、S-ATA 3 和 USB 3.2 Gen 2

以太网接口支持 10GBASE-KR 和 10GBASE-T 标准，并可实施 25GBASE-KR 标准

背板背面安装多功能连接器

每个全功能前/后插槽上都配有机械定位销和不锈钢键控/编码条

技术参数

Table 1/3

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23007-729	背板	9	3U	CompactPCI Serial，以太网星型拓扑	左	4HP
23007-769	背板	9	3U	CompactPCI Serial，以太网星型拓扑	左	4HP

Table 2/3

物料号	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	符合	数据传输	后部 I/O
-----	-------	---------	----------	----	------	--------

23007-729	AirMax VS2	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	PICMG CPCI- S.0 R3.0	PCIe Gen4	否
23007-769	AirMax VS2	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 1 0 针	PICMG CPCI- S.0 R3.0	PCIe Gen4	是

Table 3/3		
物料号	宽度	快速发货
23007-729	181.9mm	No
23007-769	181.9mm	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE