

带可插拔 PSU 的 CPCI Serial 系统, 4 U, 9插槽

4 U CompactPCI Serial 系统，带垂直卡笼，适用 9个 3 U 规格板卡和 2个 3U 可插拔电源。



认证



功能

系统符合 IEC 60297 - 3 - 101、 - 102、 - 103 标准以及 IEEE 1101.1、 1101.10/11 标准；背板符合 PICMG CPCI - S.0 标准

系统含垂直卡槽。适用 3U 规格板卡

9 槽位背板, 3U CompactPCI Serial（单星型以太网拓扑），系统插槽左置

通过 1 U 热插拔风扇单元散热

支持Gen 3 PCIe, USB 2.0 和 3.0, SATA，至 Rev 3.0, 以太网 10 GBase-T

空气滤网结构支持定制

技术参数

Table 1/3

物料号	产品类型	插槽数	类型	背板类型	数据传输	每插槽的功率
24579-416	系统	9	19" 机架安装	3 U CompactPCI Serial，以太网 星型	PCIe Gen3	40W

物料号	产品类型	插槽数	类型	背板类型	数据传输	每插槽的功率
24579-421	系统	9	19" 机架安装	3 U CompactPCI Serial, 以太网 星型	PCIe Gen3	40W

Table 2/3						
物料号	交流输入电压	气流方向	机架高度	电源类型	包含电源	后部 I/O
24579-416	100 – 240V	从下至上	4U	(1) 可插拔 PSU	是	否
24579-421	100 – 240V	从下至上	4U	(2) 可插拔 PSU	是	是

Table 3/3					
物料号	符合	深度	高度	包装数量	快速发货
24579-416	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No
24579-421	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No

其他产品详情

可直接下单采购标准品型号，也可应要求提供其他配置。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE