


风扇框单元, 带风扇框, 适用于 19" 推送式风扇, 2 U, 轴向, 230 VAC

物料号

10713-530



Supplementary fan (built-on) with housing for Schroff pusher fan 2 U. No additional voltage supply necessary: connection is via 19" pusher fan.

认证



功能

需要额外的 2U 安装空间：通过使用内置风扇, 安装在 19" 推送式风扇下方的组件可以获得散热冷却

不需要额外的电压供应：直接连接 19" 推送式风扇, 2 U

产品属性

产品类型: 风扇单元
类型: 风扇盘
颜色: 银色
交流输入电压: 230V
包装数量: 1
Net Weight: 1.817kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE