


## 适于 MicroTCA 的 PSU 19 英寸 AC/DC，无管理，双全尺寸

物料号

**11098-392**



MTCA PSU 300 是一款高效电源模块，适用于 MicroTCA 应用。如果没有 PM EMMC，则适用不带 MicroTCA 硬件管理功能的应用，或用于背板上带 PM EMMC 的系统。

## 认证



## 功能

宽输入电压范围: 90 ... 264 VAC

## 主动功率因数校正

结构与 AdvancedMC 双宽全尺寸兼容

用于冗余操作的单线均流电缆

EMC 级别 B, 符合 EN 55022 标准

不帶 MicroTCA 电源管理控制器

### 前部电源输入

## 产品属性

---

产品类型: 电源

类型: 19" 开关模式

搭配: MicroTCA 系统

交流输入电压: 90 – 264V

电源: 300W

输出电压数: 2

电压 1: 12V

电流 1: 25A

电压 2: 3.3V

电流 2: 3A

机架宽度: 6HP

深度: 186.65mm

高度: 148.3mm

Net Weight: 1.162kg

包装数量: 1

## 其他产品详情

---

输出数据是在  $T_a = -25 \dots 55\text{ }^{\circ}\text{C}$  且强制空气冷却为 20 cfm 的环境下测得

连接器 FCI 51720-10202402AA 或 Molex 87631 - 2019

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

## North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**