


PXI 系统，带 ATX PSU，4 U，8 个插槽，44 HP

物料号

14579-008



PXI 桌面式机箱，垂直卡笼，可安装8个 3 U 板卡，带内置电源。

认证



功能

System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); 背板, 符合 PICMG 修订版 3.0 和 PXI 2.0

PXI 桌面机箱, 4 U, 44 HP, 带垂直卡笼。前插板卡: 3U, 160 mm

背板, 8 槽, 3 HE, 64 位, 系统插槽左置

散热装置, 空气从底部流向机箱背面

400 W ATX 电源, 支持宽幅交流输入, 电源开关位于机箱背面

背板支持内部/外部时钟切换功能

产品属性

产品类型: 系统

插槽数: 8

类型: 桌面式
背板类型: 3 U CompactPCI, 带 PXIbus
数据传输: 64 位 PCI 总线
每插槽的功率: 30W
交流输入电压: 100 – 240V
气流方向: 从下到后
机架高度: 4U
电源类型: 开放式框架
包含电源: 是
后部 I/O: 否
符合: PXISA PXI-1 R2.0
深度: 355mm
Net Weight: 9.6kg
包装数量: 1

其他产品详情

可应要求提供定制系统。

警告

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE