


用于固定导轨的 Inpac 支撑轨，75 HP

物料号

20828-130



支撑轨可实现导轨的组装。可与 Z 导轨 Din 连接器一起安装。如果使用螺母条，背板可直接组装到横梁上。

功能

4 个支撑轨用于固定 PCB，带导轨加组装材料

支撑轨还可用于固定定制安装板

产品属性

产品类型: 支撑轨

产品系列: Inpac

材料: 钢

完成: 镀锌铝

颜色: 铝

机架宽度: 75HP

长度: 410mm

包装数量: 4

Net Weight: 0.748kg

其他产品详情

螺母条不能在正面使用。对于背板安装，后水平横梁需要螺母条。对于连接器安装，后水平横梁需要螺母条和 Z 轨。

导轨附件类型，加强型（64568-078、-079 和 -080）不能用于插槽 1

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE