We connect and protect

盘头螺钉，内梅花，自锁，M2.5 x 9.3

物料号

21500-039





带不同公制螺纹和长度的内梅花盘头螺钉。具有 GND 接地或自固定螺纹等可选功能。

认证

RoHS COMPLIANT

功能

内梅花盘头螺钉, 自锁式

产品属性

长度: 9.3mm
完成: 镀锌
包装数量: 100
螺纹尺寸: M2.5
材料: 钢
产品类型: 螺钉
类型: 盘头螺钉
搭配: 前面板; H 型横梁; R 型横梁

Gross Weight: 0.037kg

其他产品详情

最大扭矩 0.2 Nm。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent
的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。