

RackChiller Rear Door 控制单元，被动式

物料号

23130-594



控制单元进一步改善被动 RackChiller Rear Door。它与 4 内置空气温度传感器和电动冷却器阀连接 23130-607。这使冷却器能够根据冷却（供应）空气温度设定点控制冷却空气流量。它同时可以提供高级远程监控功能和各种设置功能。

认证



功能

基于冷却（供应）空气温度设定值进行冷却剂流量控制。水控制套件提供更多控制功能 21130-608

利用参数化 PID 环路对设定点进行精确的流量控制

通过内置 Web 服务器或 BMS 协议 (Modbus TCP) 进行远程监控, SNMP v2c)

可选外部显示屏和键盘 21130-599

语言：英语, 德语, 法语

电源：90 - 260 VAC

产品属性

产品类型: 控制器

颜色: 暗灰色

Gross Weight: 2.369kg

其他产品详情

要实现无故障运行，建议使用水流接头套件和可选附件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE