





# 沉头螺钉，凸起，内梅花 M2.5 x 8 毫米，镀镍；100 个

物料号

**24560-164**



埋头螺钉可在插箱或桌面式机箱中用于多种安装方式。

认证



功能

沉头螺钉

产品属性

|            |
|------------|
| 长度: 8mm    |
| 材料: 钢      |
| 完成: 镀镍     |
| 包装数量: 100  |
| 螺纹尺寸: M2.5 |
| 高度: 4.7mm  |
| 产品类型: 螺钉   |
| 类型: 沉头螺钉   |
| 宽度: 4.7mm  |
| 搭配: 前面板    |
| 螺纹类型: 公制   |

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| North America     | Europe                 | Asia                 | Middle East & India         |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| All locations     | Straubenhardt, Germany | Shanghai, China      | Dubai, United Arab Emirates |
| +1.763.422.2661   | +49.7082.794.0         | +86.21.2412.6943     |                             |
| Chat with us:     | Betschdorf, France     | Qingdao, China       | +971.4.378.1700             |
| nvent.com/schroff | +33.3.88.90.64.90      | +86.532.8771.6101    | Bangalore, India            |
|                   | Warsaw, Poland         | Singapore            | +91.80.6715.2001            |
|                   | +48.22.209.98.35       | +65.6768.5800        | Istanbul, Turkey            |
|                   | Assago, Italy          | Shin-Yokohama, Japan | +90.216.250.7374            |
|                   | +39.02.932.7141        | +81.45.476.0271      | Chat with us:               |
|                   | Chat with us:          | Chat with us:        | nvent.com/schroff           |
|                   | nvent.com/schroff      | nvent.com/schroff    |                             |



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE