


适用配电模块的 EuropacPRO 19 英寸插箱套件，非屏蔽，3 U，84 HP，115 mm

物料号

24563-100



用于根据 DIN 43880 安装安装设备，尺寸 1-

3，采用插入式技术，例如安装插座、断路器或残余电流断路器。可以在安装水平横梁之后，安装 DIN 中心轨（35/7.5）。

认证



功能

用于根据 DIN 43880 安装安装设备，尺寸 1-

3，采用插入式技术，例如安装插座、断路器或残余电流断路器。这些可以在安装带边缘 DIN 中心轨道 (35/7.5) 的水平轨道之后安装

用于安装例如配电模块的模块化框架

内外尺寸符合 IEC 60297-3-101 和 IEEE 1101.1 标准

铝制侧面板

轻型 “水平横梁”|Yes

产品属性

产品类型: 插箱/机箱
机架高度: 3U
机架宽度: 84HP
深度: 115mm
用于安装: 配电模块
EMC 屏蔽: 否
静态负载: 2.5kg
包含手柄: 否
安装: 机架
符合: IEC 60297-3-103
包装数量: 1
完成: 阳极氧化; 钝化
高度: 132.55mm
材料: 铝
Net Weight: 0.64kg
宽度: 482.6mm

警告

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE