


符合 DIN 43880 和 DIN 60715 标准的 EuropacPRO 支撑轨

物料号

24565-100



用于符合 DIN 43880 标准的模块固定器的卡装的支撑轨，例如，熔断器或断路器。

认证



功能

适用于符合 DIN 43880 和 DIN 60715 标准的模块固定器，例如，熔断器或断路器

适用于 19" 模块支座的装配

支撑轨, 430.5 x 35 x 7.5 mm

产品属性

产品类型: 支撑轨
产品系列: EuropacPRO
搭配: 插箱
材料: 钢; 铝
机架宽度: 84HP
宽度: 441.4mm
深度: 37.5mm
包装数量: 1
完成: 镀锌
Gross Weight: 0.278kg
高度: 100mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE