


RatiopacPRO AIR 离心风扇单元，2 风扇，63 HP，220 mm

物料号

24572-410



适用于 RatiopacPRO AIR 的可轻松安装的离心风扇，每风扇的风量 $36 \text{ m}^3/\text{h}$ （自由送风量）。可提供 4 种宽度和 2 种深度版本，最多配备 3 个风扇。

认证



功能

滚珠轴承离心风扇

每风扇的风量 $36 \text{ m}^3/\text{h}$ （自由送风量）

适合 RatiopacPRO Air 机箱（风扇单元仅需 0,5 U 高度）

仅 1/2 U 高度

通过盖板开孔排气

背面安装空间无限制

无需对机箱进行机械改造

轻松安装

产品属性

机架宽度: 63HP

直流电压: 12V

气流: 36m³/h

深度: 220mm

材料: 铝

产品系列: RatiopacPRO AIR

产品类型: 风扇

类型: 离心风扇

宽度: 324.67mm

搭配: 仪器箱

Gross Weight: 0.718kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE