


# CPCI 系统，带可插拔 PSU，PSB H.110，4 U，8 个插槽

## 物料号

**24579-135**



4 U CompactPCI 系统，支持 PSB 和 H.110，带水平卡笼，适用 8 个 6 U 单板、8 个 RTM 板和 2 个 CompactPCI 3 U 可插拔电源。最多可以内置 4 个可插拔电源。

## 认证



## 功能

系统符合 IEC 60297 - 3 - 101、- 102、- 103；IEEE 1101.1，1101.10/11 标准；背板，符合 PICMG 2.16 标准

带水平机笼的系统。前插板卡：6 U，160 mm 深；后部 I/O：6 U，80 mm 深

适用 64 位 (信号和电源) CompactPCI 的一体式背板；PSB (包装交换背板)，PICMG 2.16；H.110，8 槽，6 U，64 位 CompactPCI (2 Fabric/开关插槽，6 节点插槽 H.110)，左侧系统插槽；集成电源背板，带 2 x P 47 连接器

通过热插拔风扇单元散热，气流从左向右

可安装两个 19" CompactPCI PSU 250 W (3 U，8 HP)

产品属性

|                                     |
|-------------------------------------|
| 产品类型: 系统                            |
| 插槽数: 8                              |
| 类型: 19" 机架安装                        |
| 背板类型: 6 U CompactPCI, 带 PSB 和 H.110 |
| 数据传输: 64 位 PCI 总线; GbE              |
| 每插槽的功率: 40W                         |
| 交流输入电压: 100 – 240V                  |
| 气流方向: 从左到右                          |
| 机架高度: 4U                            |
| 电源类型: (2) 可插拔 PSU                   |
| 包含电源: 否                             |
| 后部 I/O: 是                           |
| 符合: PICMG 2.0 R3.0                  |
| 深度: 275mm                           |
| 高度: 177mm                           |
| Net Weight: 9.41kg                  |
| 包装数量: 1                             |

其他产品详情

可应要求提供定制系统。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

## North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**