


# CPCI 串行系统，带 19 英寸 PSU，桌上型，4U，8 个插槽，44 HP

## 物料号

**24579-634**



CompactPCI Serial 桌面式机箱，带垂直卡笼，适用9个 3 U 板卡和1个 CompactPCI 3 U 可插拔电源。

## 认证



## 功能

系统符合 IEC 60297 - 3 - 101、 - 102、 - 103 标准以及 IEEE 1101.1、1101.10/11 标准；背板符合 PICMG CPCI - S.0 标准

系统含垂直卡槽。前插板卡：3 U, 160 mm深, 9 槽

9 槽位背板, 3 U, CompactPCI Serial; 电源背板

通过两台离心风扇散热, 气流从前向后

19" PSU, 300 W, 3 U, 8 HP

## 产品属性

产品类型: 系统

插槽数: 9

类型: 桌面式

背板类型: 3 U CompactPCI Serial, 以太网星型

数据传输: PCIe Gen3

每插槽的功率: 30W

交流输入电压: 100 – 240V

气流方向: 从前到后

机架高度: 4U

电源类型: (1) 可插拔 PSU

包含电源: 是

后部 I/O: 否

符合: PICMG CPCI-S.0 R2.0

深度: 275mm

高度: 177mm

Net Weight: 7.73kg

包装数量: 1

## 其他产品详情

---

可应要求提供定制系统。

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

## North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**