


# 适用于 IEL 的插入式装置 U 型前面板，IET，2 型，3 U，12 HP，0.1" 偏移，2.5 毫米，铝，前部经阳极氧化，后部导电

物料号

**30848-432**



U 型材前面板可以用织物屏蔽条屏蔽。它适用于 IEL 和 IET 的梯形 2 把手，PCB 安装时会有 0,1" 偏移。

认证



## 功能

---

制造工艺可导致 4 - 12 HP 和 14 - 16 HP 面板外观有差异

前面板, 3 U

不锈钢定位销压入

铝挤压件, 2.5 mm, 正面阳极氧化, 背面导电

U 型, 带 EMC 泡棉垫片, 具有屏蔽功能

适用于 IEL/IET/梯形类型 2 把手

用于正面安装, 具有 0.1" 偏移的 PCB 固定件

## 产品属性

---

机架宽度: 12HP

包装数量: 1

附件类型: 前面板

手柄类型: IEL; IET

安装: 正面螺钉安装, 0.1" 偏移

EMC 垫片类型: 织物

正面表面处理: 阳极氧化

反面表面处理: 导电

边缘处理: 否

符合: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

深度: 2.5mm

EMC 屏蔽: 无 (可改装)

完成: 阳极氧化; 钝化

高度: 128.4mm

材料: 铝

产品类型: 前面板

机架高度: 3U

类型: 把手前面板 (PIU)

宽度: 60.6mm

## 其他产品详情

---

请单独订购 EMC 型材屏蔽材料。

请注意，交货数量将按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**