


# 水平轨道，后部，L-ST 型，重型，标准，1000 mm

## 物料号

**34560-501**



Combinations of horizontal rails and side panels

|                 |            | +/- = can be combined |   |   |   | -/- = combination not recommended |   |   |   |
|-----------------|------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| Horizontal rail | Standard L | -                     | + | + | + | -                                 | - | - | - |
|                 | Heavy L    | +                     | + | + | + | -                                 | - | - | - |
|                 | Light L    | +                     | + | + | + | -                                 | - | - | - |
|                 | Standard L | +                     | + | + | + | -                                 | - | - | - |
| Side panel      | Standard L | +                     | + | + | + | -                                 | - | - | - |
|                 | Heavy L    | +                     | + | + | + | -                                 | - | - | - |
|                 | Light L    | +                     | + | + | + | -                                 | - | - | - |
|                 | Standard L | +                     | + | + | + | -                                 | - | - | - |

ST 型水平轨道可以非接触的方式装配背板。隔离通过绝缘条实现。

## 认证



## 功能

用于背板非接触安装，带绝缘条

符合高水平机械标准 (H-ST)

安装在插槽顶部和底部

< 28 HP 无印制

铝挤压件, 阳极氧化, 接触表面导电, 带 HP 标记

产品属性

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 机架宽度: 195HP                                                          |
| 包装数量: 1                                                              |
| 完成: 阳极氧化                                                             |
| 长度: 1000mm                                                           |
| 材料: 铝                                                                |
| 产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO |
| 产品类型: 水平横梁                                                           |
| 类型: 重型, ST                                                           |
| 搭配: 插箱; 仪器箱                                                          |
| Net Weight: 0.304kg                                                  |

其他产品详情

以多个标准包装的形式交货。以单件为单位定价。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE