


模件盒类型后面板，平板，3 U，21 HP

物料号

34813-221



适用于框架型插入装置的后面板，不带开孔。这有助于用户改造单个连接器的面板。

认证



功能

通过螺栓固定到挤出型材侧面板或侧面板后角的后面板

产品属性

机架高度: 3U

机架宽度: 21HP

包装数量: 1

深度 (D): 2.2mm

完成: 镀锌

高度 (H): 109.1mm

材料: 钢

产品类型: 侧面板

类型: 背板

宽度 (W): 103.08mm

搭配: 框架式插入单元

Net Weight: 0.12kg


其他产品详情

Screws for fixing the rear Panel to the module are included in the item 'Mounting kit for five plug-in units', part no. 24812 - 100. The screw alone (100 pieces) is part no. 24812 - 501. The rear Panel retainer for wide modules for cover plates (solid or for guide rails) are available as a kit (10 retainers + 10 screws), part no. 24812 - 401.

或者可单独订购后面板固定器（部件号 24812 - 402）和螺钉（部件号 24560 - 148）100 件。

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE