



插排，IEC C13，计量式

物料号

60110-296



带本地功率计的 PDU。相关功率数据显示在集成显示屏上。

认证



功能

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

安装高度 1 U

通过本地显示装置进行集成测量和显示

插排，带 IEC 60320-C13 插座

支持水平和垂直安装

产品属性

产品类型: 插排
插座类型: IEC C13
插座数量: 8
颜色: 灰色
开关插座: 是
长度: 438.5mm
交流电压: 230V
深度: 44mm
材料: 铝; 聚酰胺
Net Weight: 0.906kg
包装数量: 1

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE