

263 型 Card-Lok

物料号

A263-8.30ET2K



263 系列采用加脊有轴设计，可在整个 Card Lok 上提供更均匀的夹持力，同时使楔形段和主体保持对齐，安装更容易。

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

功能

重量 1.07 克/厘米 (0.096 盎司/英寸)

灵活的安装选项

5 段, 长杆设计

外形尺寸: 6.35 mm (0.250") x 7.44 mm (0.293")

提供金色化学薄膜、透明化学薄膜、黑色阳极氧化、黑色硬阳极氧化或无化学镀镍处理

最小延展: 8.89 mm (0.350")

长度 96.5 毫米 (3.80 英寸) 至 325 毫米 (12.80 英寸), 12.7 毫米 (0.5 英寸) 增量

可用于冷板

平均夹持力 (4.80", 黑色阳极氧化) = 278 磅

螺杆驱动

可提供扭矩限制选项; 适用于二级维护

产品属性

产品类型: PCB 固定器

材料: 铝

类型: 轴式

热性能: 较好
型材: 6.35 x 7.44 mm
夹持力: 91 – 136kgf
间隙宽度: PCB + (8.0 - 8.9 mm)
设计特征: 扭矩限制

其他产品详情

nVent

可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定，否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知，即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数，符合此类（最新或替代）技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE