

265HC 高夹持力 Card-Lok

物料号

A265HC-4.80T2



265HC 系列 Card Lok 还具有更轻的重量，窄型台，适用于固定在机箱内密集填充的 PCB。采用有轴设计，可在整个 Card Lok 上提供更均匀的夹持力，同时使楔形段和主体保持对齐，安装更容易。

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

功能

重量 0.89 克/厘米 (0.80 盎司/英寸)

最大延展 7.37 毫米 (0.290 英寸)

长度 96.5 毫米 (3.80 英寸) 至 172.7 毫米 (6.80 英寸)，12.7 毫米 (0.5 英寸) 增量

平均夹持力 (4.80", 黑色阳极氧化) = 1091 磅

螺杆驱动

可提供黑色阳极氧化款式, 黑色硬阳极氧化, 或无化学镀镍处理

5 段, 长杆设计

灵活的安装选项

外形尺寸: 5.72 mm (0.225") x 5.84 mm (0.230")

可用于冷板

产品属性

产品类型: PCB 固定器
材料: 铝
类型: 轴式, 高夹持力
热性能: 较好
型材: 5.72 x 5.84 mm
夹持力: 272kgf
间隙宽度: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

其他产品详情

nVent
可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定, 否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知, 即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数, 符合此类 (最新或替代) 技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE