

T-Series Compact Outdoor with Heat T20, 2000BTU 230V, Lt Gray, 碳钢

物料号

T200226G150



T

系列紧凑型户外空调占地面积小，可最大限度地减少占用空间并提高制冷量。其低调设计有助于融入恶劣的工厂或户外环境。每个装置均配备防腐蚀元件、压缩机加热器和顶压控制，以实现最佳的户外性能。

工业标准

UR/cUR

UR/cUR Recognized

UR/cUR 认可精选型号，参考性能数据表。

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

功能

占地面积小，可最大限度地减少占用空间并提高制冷量

适用于 115、230 和 460 VAC 电源输入的型号

户外型号的工作温度范围为 -40 华氏度/-40 摄氏度至 131 华氏度/55 摄氏度

通过 UL 认证，为客户节省机构审批所需的时间和金钱（部分型号通过 UL 认证）

涂漆镀锌或不锈钢薄板金属盖板，适用于恶劣的工厂和户外环境

装置机柜侧的可靠机械温控器

双冷凝器侧空气移动装置，实现性能冗余

可清洁、可重复使用的铝网过滤器可保护盘管，以实现最佳冷却性能

许多型号都有外部安装和全嵌入式安装方式可供选择

易于安装的法兰，安装简单

每个装置在运输前都经过功能测试

标准户外空调型号包括：温控器、防腐蚀元件、故障开关、压缩机加热器、顶压控制、机柜加热器和 R134A 制冷剂

随装置提供安装紧固件、密封条和用户手册

商品 T150116G120 仅用于室内用途

产品属性

订货号: 23134

标称容量 Btu/h: 2000Btu/h

标称容量 W: 586W

标称电压: 230V

相数: 1

材料: 低碳钢

完成: 粉末涂层

颜色: 浅灰色

高度: 508mm

宽度: 254mm

深度: 251mm

工作温度: -40 to 55°C

最大电流: 3.5A

远程访问控制: 否

颜色代码: RAL 7035

厚度: 1.21mm

其他产品详情

*请参阅规格表，了解完整的产品规格、性能曲线和详细图纸

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE