

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, 屏蔽型, EN 50155, CompactPCI



用于铁路应用的插箱，符合 EN50155 标准，适用于 Compact PCI 应用。

认证



功能

通过 EN 50155 标准的冲击和振动测试, (第 12.2.11 部分)

19" 角规牢固地固定在侧面板 (TOX 冷焊), 特别适合高机械应力 (抗振性)

双 19" 螺钉孔位置增加了额外的安全性 (NFF 标准)

IP 20, 符合 IEC 60529

1 GHz 时, EMC电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时, 约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板, 经测试符合 VG 95373 第 15 部分

铝结构

扁平包装, 节省空间

技术参数

静态负载: 15kg

机架宽度: 84HP

深度: 235mm

材料: 铝

符合: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 第 12.2.11 部分

产品类型: 插箱/机箱

EMC 屏蔽: 是

Table 1/2						
物料号	机架高度	包装数量	用于安装	板深度	垫片类型	耐冲击和振动性
21500-081	3U	1	背板	160mm	织物 EMC	5g (force)
21500-082	6U	1	背板	160mm	织物 EMC	5g (force)

Table 2/2				
物料号	包含手柄	安装	完成	快速发货
21500-081	是	机架	阳极氧化, 钝化	No
21500-082	是	机架	阳极氧化, 钝化	No

其他产品详情

可在线获取测试报告。

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE