


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, 屏蔽型, SNCF

用于铁路应用的插箱，符合 SNCF 标准。



认证



功能

SNCF 认证, EuropacPRO-fer, 经测试符合 NF F 61-005 和 NF F 60-002 标准

19" 角规牢固地固定在侧面板（TOX 冷焊），特别适合高机械应力（抗振性）

NFF 标准的侧向支撑杆便于将插箱插入（机柜）框架中。双 19" 螺钉孔位置增加了额外的安全性（NFF 标准）

IP 20, 符合 IEC 60529

1 GHz 时，EMC电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时，约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板, 经测试符合 VG 95373 第 15 部分

铝结构

提供改造，如开孔、各种表面或尺寸

扁平包装，节省空间

技术参数

静态负载: 15kg

深度: 320mm

材料: 铝

完成: 阳极氧化; 钝化

符合: IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

产品类型: 插箱/机箱

EMC 屏蔽: 是

Table 1/2						
物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	用于安装	板深度	耐冲击和振动性
21500-028	6U	84HP	1	背板	220mm	5g (force)
21500-071	6U	36HP	1	背板	220mm	5g (force)
21500-068	3U	36HP	1	背板	220mm	5g (force)
21500-030	3U	84HP	1	背板	220mm	5g (force)

Table 2/2				
物料号	包含手柄	安装	认证	快速发货
21500-028	是	机架	SNCF, RoHS	No
21500-071	是	机架	RoHS	No
21500-068	是	机架	RoHS	No
21500-030	是	机架	SNCF, RoHS	No

其他产品详情

Fer = ferroviaire = 法国轨道，1 T = 4 HP = 20.32 mm。

插箱的连接器安装架，不锈钢，应要求提供 9 T 或 21 T 版本。

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE