

EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19" Subrack Kit for Backplane, 重型, 电磁屏蔽, w/wo Front Handle

NEW PRODUCT



EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels.

功能

与标准 EuropacPRO 相比, Advanced EMC 插箱将射频屏蔽效果平均提高了 60%, 根据 EN 61000-5-7 标准进行测试

双层网格顶盖和底板带有 EMC 和气流优化穿孔, 满足防火安全标准 EN 62368-1 的要求

用于增强横向射频屏蔽功能的附加侧面板盖

用于恶劣环境的 H 型 (“重型”) 水平轨道和侧面板

用于直接安装背板的后水平轨道, 不带绝缘条

抗冲击和振动性能高达 5 g, 经测试符合 EN 61373 1 级标准, B 类

安装负载高达 15 kg

兼容织物和不锈钢 U 形前面板密封条

内部和外部尺寸符合: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

带和不带前把手的版本

扁平包装, 节省空间, 根据要求提供改装和装配服务

技术参数

静态负载: 15kg

产品类型: 插箱/机箱

EMC 屏蔽: 是

Table 1/3

物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	耐冲击和振动性
24563-920	3U	235mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-921	3U	295mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-922	3U	295mm	1	背板	220mm	5g (force)
24563-923	3U	355mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-924	3U	355mm	1	背板	220mm	5g (force)
24563-925	3U	355mm	1	背板	280mm	5g (force)
24563-930	6U	235mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-931	6U	295mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-932	6U	295mm	1	背板	220mm	5g (force)
24563-933	6U	355mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-934	6U	355mm	1	背板	220mm	5g (force)
24563-935	6U	355mm	1	背板	280mm	5g (force)
24563-970	3U	235mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-971	3U	295mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-972	3U	295mm	1	背板	220mm	5g (force)
24563-973	3U	355mm	1	背板	160mm	5g (force)

物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	耐冲击和振动性
24563-974	3U	355mm	1	背板	220mm	5g (force)
24563-975	3U	355mm	1	背板	280mm	5g (force)
24563-980	6U	235mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-981	6U	295mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-982	6U	295mm	1	背板	220mm	5g (force)
24563-983	6U	355mm	1	背板	160mm	5g (force)
24563-984	6U	355mm	1	背板	220mm	5g (force)
24563-985	6U	355mm	1	背板	280mm	5g (force)

Table 2/3						
物料号	包含手柄	安装	符合	完成	材料	机架宽度
24563-920	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-921	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-922	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-923	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-924	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-925	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-930	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP

物料号	包含手柄	安装	符合	完成	材料	机架宽度
24563-931	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-932	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-933	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-934	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-935	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-970	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-971	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-972	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-973	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-974	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-975	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-980	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-981	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-982	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-983	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-984	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP
24563-985	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝	84HP

Table 3/3

物料号	EMC 垫片类型	快速发货
24563-920	织物, 不锈钢	No
24563-921	织物, 不锈钢	No
24563-922	织物, 不锈钢	No
24563-923	织物, 不锈钢	No
24563-924	织物, 不锈钢	No
24563-925	织物, 不锈钢	No
24563-930	织物, 不锈钢	No
24563-931	织物, 不锈钢	No
24563-932	织物, 不锈钢	No
24563-933	织物, 不锈钢	No
24563-934	织物, 不锈钢	No
24563-935	织物, 不锈钢	No
24563-970	织物, 不锈钢	No
24563-971	织物, 不锈钢	No
24563-972	织物, 不锈钢	No
24563-973	织物, 不锈钢	No

物料号	EMC 垫片类型	快速发货
24563-974	织物, 不锈钢	No
24563-975	织物, 不锈钢	No
24563-980	织物, 不锈钢	No
24563-981	织物, 不锈钢	No
24563-982	织物, 不锈钢	No
24563-983	织物, 不锈钢	No
24563-984	织物, 不锈钢	No
24563-985	织物, 不锈钢	No

其他产品详情

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE