

前面板, 阳极氧化, 边缘已处理, 非屏蔽型

前面板, 阳极氧化, 边缘未处理, 非屏蔽。面板可以安装在水平轨道上。



认证



功能

非全宽前面板, 铝, 2.5 mm

铝, 本色阳极氧化, 边缘未处理

技术参数

深度 (D): 2.5mm
材料: 铝
完成: 阳极氧化
附件类型: 前面板
产品类型: 前面板
类型: 不带把手的前面板

Table 1/3

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	手柄类型	安装	正面表面处理
30810-433	3U	2HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	手柄类型	安装	正面表面处理
30818-272	3U	3HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-273	3U	4HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-274	3U	5HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-275	3U	6HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-277	3U	8HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-747	6U	2HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-517	6U	3HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-276	3U	7HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-518	6U	4HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-279	3U	10HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-519	6U	5HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-281	3U	12HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-520	6U	6HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-521	6U	7HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-282	3U	14HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-284	3U	16HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-522	6U	8HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	手柄类型	安装	正面表面处理
30818-524	6U	10HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-289	3U	21HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-331	3U	63HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-526	6U	12HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-296	3U	28HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-528	6U	14HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-530	6U	16HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-535	6U	21HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-310	3U	42HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-271	2U	84HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-542	6U	28HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-556	6U	42HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-352	3U	84HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-434	4U	84HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-577	6U	63HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化
30818-598	6U	84HP	1	无	正面螺钉安装	阳极氧化

Table 2/3

物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)
30810-433	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	9.8mm
30818-272	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	14.9mm
30818-273	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	20mm
30818-274	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	25mm
30818-275	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	30.1mm
30818-277	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	40.3mm
30818-747	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	9.8mm
30818-517	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	14.9mm
30818-276	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	35.2mm
30818-518	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	20mm
30818-279	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	50.5mm
30818-519	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	25mm

物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)
30818-281	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	60.6mm
30818-520	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	30.1mm
30818-521	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	35.2mm
30818-282	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	70.8mm
30818-284	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	80.9mm
30818-522	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	40.3mm
30818-524	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	50.5mm
30818-289	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	106.3mm
30818-331	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	319.7mm
30818-526	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	60.6mm
30818-296	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	141.9mm
30818-528	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	70.8mm

物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)
30818-530	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	80.9mm
30818-535	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	106.3mm
30818-310	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	213mm
30818-271	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84mm	426.4mm
30818-542	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	141.9mm
30818-556	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	213mm
30818-352	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	426.4mm
30818-434	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	426.4mm
30818-577	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	319.7mm
30818-598	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	426.4mm


Table 3/3		
物料号	认证	快速发货
30810-433	RoHS	No
30818-272	RoHS	No

物料号	认证	快速发货
30818-273	RoHS	No
30818-274	RoHS	No
30818-275	RoHS	No
30818-277	RoHS	No
30818-747	RoHS	No
30818-517		No
30818-276	RoHS	No
30818-518	RoHS	No
30818-279	RoHS	No
30818-519	RoHS	No
30818-281	RoHS	No
30818-520	RoHS	No
30818-521	RoHS	No
30818-282	RoHS	No
30818-284		No
30818-522	RoHS	No
30818-524	RoHS	No

物料号	认证	快速发货
30818-289	RoHS	No
30818-331	RoHS	No
30818-526	RoHS	No
30818-296	RoHS	No
30818-528	RoHS	No
30818-530	RoHS	No
30818-535	RoHS	No
30818-310	RoHS	No
30818-271	RoHS	No
30818-542	RoHS	No
30818-556	RoHS	No
30818-352	RoHS	No
30818-434	RoHS	No
30818-577	RoHS	No
30818-598	RoHS	No

其他产品详情

请单独订购紧固零件（螺钉套，凸缘螺钉）。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE