


# 前面板, 平板式, 经过升级获得更高电磁屏蔽性, D-Sub 开孔



平板前面板，带用于 D-Sub 连接器的开孔。屏蔽型，适用于不锈钢 EMC 垫片。

## 认证



## 功能

适用于不锈钢 EMC 垫片

铝, 2.5 mm, 正面阳极氧化, 导电

## 技术参数

|       |          |
|-------|----------|
| 机架高度: | 3U       |
| 机架宽度: | 4HP      |
| 材料:   | 铝        |
| 完成:   | 阳极氧化; 钝化 |
| 附件类型: | 前面板      |

产品类型: 前面板  
类型: 不带把手的前面板  
EMC 屏蔽: 无 (可改装)

| Table 1/2 |      |        |          |        |        |        |
|-----------|------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 物料号       | 包装数量 | 安装     | EMC 垫片类型 | 正面表面处理 | 反面表面处理 | 引脚数    |
| 30118-348 | 1    | 正面螺钉安装 | 不锈钢      | 阳极氧化   | 导电     | (1) 9  |
| 30118-349 | 1    | 正面螺钉安装 | 不锈钢      | 阳极氧化   | 导电     | (1) 15 |
| 30118-350 | 1    | 正面螺钉安装 | 不锈钢      | 阳极氧化   | 导电     | (1) 25 |
| 30118-351 | 1    | 正面螺钉安装 | 不锈钢      | 阳极氧化   | 导电     | (2) 9  |
| 30118-352 | 1    | 正面螺钉安装 | 不锈钢      | 阳极氧化   | 导电     | (2) 15 |
| 30118-353 | 1    | 正面螺钉安装 | 不锈钢      | 阳极氧化   | 导电     | (2) 25 |
| 30118-354 | 1    | 正面螺钉安装 | 不锈钢      | 阳极氧化   | 导电     | (3) 9  |

| Table 2/2 |      |                                 |        |         |         |      |
|-----------|------|---------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 物料号       | 边缘处理 | 符合                              | 深度 (D) | 高度 (H)  | 宽度 (W)  | 快速发货 |
| 30118-348 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm  | 128.4mm | 19.98mm | No   |
| 30118-349 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm  | 128.4mm | 19.98mm | No   |
| 30118-350 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm  | 128.4mm | 19.98mm | No   |
| 30118-351 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm  | 128.4mm | 19.98mm | No   |

| 物料号       | 边缘处理 | 符合                              | 深度 (D) | 高度 (H)  | 宽度 (W)  | 快速发货 |
|-----------|------|---------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 30118-352 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm  | 128.4mm | 19.98mm | No   |
| 30118-353 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm  | 128.4mm | 19.98mm | No   |
| 30118-354 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm  | 128.4mm | 19.98mm | No   |


### 其他产品详情

请单独订购紧固零件（螺钉套，凸缘螺钉）。


以多个标准包装的形式交货。以单件为单位定价。

请单独订购不锈钢 EMC 垫片。


请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。










X



Y



Y



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE