

前面板, 非屏蔽型, 带紧固件销

带接地连接的面板。接地可以通过电缆安装到面板背面的定位销上实现



认证



功能

实现正面区域接地（防护等级 1）

技术参数

深度:	2.5mm
机架高度:	3U
材料:	铝
完成:	阳极氧化; 钝化
附件类型:	前面板
产品类型:	前面板
类型:	不带把手的前面板

Table 1/2

物料号	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理
20119-159	7HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否

物料号	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理
20119-160	14HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
20119-161	21HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
20119-162	28HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
20119-163	42HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否

Table 2/2					
物料号	符合	EMC 屏蔽	高度	宽度	快速发货
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	35.2mm	No
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	70.8mm	No
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	106.3mm	No
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	141.9mm	No
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	213mm	No

其他产品详情

请单独订购紧固零件（螺钉套，凸缘螺钉）。

以多个标准包装的形式交货。以单件为单位定价。

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE