

适用重型 PCB 的导轨附件, 坚固



This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

认证



功能

适用特别重型的 PCB, 插入单元或机架类型插入单元

安装方式, 只能通过螺栓固定在 H 型 (重型) 和 R 型 (加固型) 水平轨道上

铝制型材

技术参数

材料:	铝
完成:	阳极氧化
搭配:	插箱; 仪器箱; 机箱
产品系列:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
产品类型:	导轨
类型:	重型

Table 1/1

物料号	包装数量	板深度	槽宽	颜色	快速发货
-----	------	-----	----	----	------

34562-881	1	160mm	2	银色	No
34564-881	1	160mm	2.5	银色	No
34562-882	1	220mm	2	银色	No
34564-882	1	220mm	2.5	银色	No
34562-883	1	280mm	2	银色	No
34564-883	1	280mm	2.5	银色	No
34562-884	1	340mm	2	银色	No
34564-884	1	340mm	2.5	银色	No
34562-885	1	400mm	2	银色	No
34564-885	1	400mm	2.5	银色	No

其他产品详情

交货仅以标准包装数量为准。

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE