

智能 PDU，EN1xxx，230 VAC，1-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



功能

Enlogic EN1xxx 智能配电装置监控整个 PDU 的输入功率，提供计费级单元级别监控

高可视性的数据显示和交互式图形显示

测量冗余馈电的断路器负载，以避免意外停机

实现智能负载平衡，以提高电源效率和容量利用率

千兆以太网接口和冗余以太网 (10/100)

iPDU 直流电源冗余解决方案，最多可支持 64 个 PDU

无需安装工具的热插拔控制器

输入电压 230 VAC，1 相

C13，C19 个出口

技术参数

Table 1/6

物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EN1326	Enlogic	智能 PDU	插排	(20) C13, (4) C19	24	黑色
EN1325	Enlogic	智能 PDU	插排	(20) C13, (4) C19	24	黑色
EN1330	Enlogic	智能 PDU	插排	(28) C13, (6) C19	34	黑色
EN1335	Enlogic	智能 PDU	插排	(32) C13, (6) C19	38	黑色
EN1337	Enlogic	智能 PDU	插排	(36) C13, (6) C19	42	黑色

物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EN1350	Enlogic	智能 PDU	插排	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C 21	40	黑色
EN1380	Enlogic	智能 PDU	插排	(16) 锁定 C13/C15, (16) 锁定 C13/C15/C19/C 21	32	黑色

Table 2/6

物料号	断路器	开关插座	断路器数量	额定功率	输入电缆长度	输入电缆位置
EN1326	无断路器	否	0	3.7 kVA	3m	顶部供给
EN1325	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	2	7.4 kVA	3m	顶部供给
EN1330	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	2			顶部供给
EN1335	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	2			顶部供给
EN1337	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	2	7.4 kVA	3m	顶部供给
EN1350	20 A, 1 极, Hy-Mag	否	2	7.4 kVA	3m	顶部供给
EN1380	20 A, 1 极, Hy-Mag	否	2	7.4 kVA	3m	顶部供给

Table 3/6

物料号	输入电压	相	中断额定值	标称电压	最大输入功率	包含通/断开关
EN1326	100 – 240V	1 相	5kAIC	230V	3.3 kVA	否
EN1325	200 – 240V	1 相	5kAIC	230V	7.44 kVA	否
EN1330	200 – 240V	1 相	5kAIC		7.44 kVA	

物料号	输入电压	相	中断额定值	标称电压	最大输入功率	包含通/断开关
EN1335	200 – 240V	1 相	5kAIC		7.44 kVA	
EN1337	200 – 240V	1 相	5kAIC	230V	7.44 kVA	否
EN1350	200 – 240V	1 相	5kAIC	230V	7.44 kVA	否
EN1380	200 – 240V	1 相	5kAIC	230V	7.44 kVA	否

Table 4/6

物料号	电流（降额电流）	输出电压	机架单元	插头类型	计量类型	可拆卸输入电缆
EN1326	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 316P6 (IP44)	输入	是
EN1325	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	输入	否
EN1330	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	输入	否
EN1335	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	输入	否
EN1337	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	输入	否
EN1350	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	输入	否
EN1380	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	输入	否

Table 5/6

物料号	材料	完成	高度	宽度	深度	重量
EN1326	钢	粉末涂层	1490mm	52mm	53mm	7.01kg
EN1325	钢	粉末涂层	1490mm	52mm	53mm	7.1kg
EN1330						

物料号	材料	完成	高度	宽度	深度	重量
EN1335						
EN1337	钢	粉末涂层	1750mm	52mm	53mm	8.12kg
EN1350	钢	粉末涂层	1490mm	56mm	55mm	8.22kg
EN1380	钢	粉末涂层	1490mm	56mm	55mm	8.02kg

Table 6/6		
物料号	包装数量	快速发货
EN1326	1	No
EN1325	1	No
EN1330	1	No
EN1335	1	No
EN1337	1	No
EN1350	1	No
EN1380	1	No

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE