

智能 PDU，EN5xxx，400 VAC，3-PH



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

功能

Enlogic EN5xxx 智能配电装置监控整个 PDU 的输入功率和单个插座的监控，提供计费级单元级别监控

高可视性的数据显示和交互式图形显示

测量冗余馈电的断路器负载，以避免意外停机

实现智能负载平衡，以提高电源效率和容量利用率

千兆以太网接口和冗余以太网 (10/100)

iPDU 直流电源冗余解决方案，最多可支持 64 个 PDU

无需安装工具的热插拔控制器

输入电压 400 VAC，3 相

C13，C19 个出口

技术参数

Table 1/6

物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EN5402	Enlogic	智能 PDU	插排	(18) C13, (6) C19	24	黑色
EN5808	Enlogic	智能 PDU	插排	(12) C13, (12) C19	24	黑色
EN5810	Enlogic	智能 PDU	插排	(24) C13, (12) C19	36	黑色
EN5812	Enlogic	智能 PDU	插排	(36) C13, (12) C19	48	黑色

物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EN5850	Enlogic	智能 PDU	插排	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C 21	48	黑色

Table 2/6						
物料号	开关插座	断路器	额定功率	断路器数量	输入电缆位置	输入电压
EN5402	否	无断路器	11.0 kVA	0	顶部供给	380 – 415V
EN5808	否	16 A, 1 极, Hy-Mag	22.0 kVA	6	顶部供给	380 – 415V
EN5810	否	16 A, 1 极, Hy-Mag	22.0 kVA	6	顶部供给	380 – 415V
EN5812	否	16 A, 1 极, Hy-Mag		6	顶部供给	400V
EN5850	否	20 A, 1 极, Hy-Mag	17.3 kVA 北美, 22.1 kVA 国际	6	顶部供给	380 – 415V

Table 3/6						
物料号	相	中断额定值	标称电压	最大输入功率	包含通/断开关	电流（降额电流）
EN5402	3 PH		415V	11.0 kVA	否	16 A
EN5808	3 PH		415V	22.0 kVA	否	32 A
EN5810	3 PH		415V	22.0 kVA	否	32 A
EN5812	3 相星型	5kAIC		22.0 kVA		32 A
EN5850	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	否	30 A (24 A) 北美, 32 A 国际

Table 4/6						
物料号	输出电压	机架单元	插头类型	计量类型	可拆卸输入电缆	材料
EN5402	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	插座	否	钢

物料号	输出电压	机架单元	插头类型	计量类型	可拆卸输入电缆	材料
EN5808	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	插座	是	钢
EN5810	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	插座	否	钢
EN5812	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	插座	否	
EN5850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	插座	否	钢

Table 5/6

物料号	完成	高度	宽度	深度	重量	包装数量
EN5402	粉末涂层	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN5808	粉末涂层	1780mm	52mm	53mm		1
EN5810	粉末涂层	1780mm	85mm	53mm	12.23kg	1
EN5812						1
EN5850	粉末涂层	1780mm	56mm	75mm	11.93kg	1

Table 6/6

物料号	输入电缆长度	快速发货
EN5402	3m	No
EN5808	3m	No
EN5810	3m	No
EN5812		No
EN5850	1.8m	No

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE