

智能 PDU，EN6xxx，230 VAC，1-PH



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

功能

Enlogic EN6xxx 智能配电装置监控每个单独插座的输入功率和功率，并提供单个插座的远程切换，提供计费级单元级别监控

高可视性的数据显示和交互式图形显示

测量冗余馈电的断路器负载，以避免意外停机

实现智能负载平衡，以提高电源效率和容量利用率

千兆以太网接口和冗余以太网 (10/100)

iPDU 直流电源冗余解决方案，最多可支持 64 个 PDU

无需安装工具的热插拔控制器

输入电压 230 VAC，1 相

C13，C19 个出口

技术参数

Table 1/6

物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EN6326	Enlogic	智能 PDU	插排	(20) C13, (4) C19	24	黑色
EN6325	Enlogic	智能 PDU	插排	(20) C13, (4) C19	24	黑色
EN6329	Enlogic	智能 PDU	插排	(24) C13, (8) C19	32	黑色
EN6337	Enlogic	智能 PDU	插排	(38) C13, (6) C19	44	黑色

物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EN6350	Enlogic	智能 PDU	插排	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C 21	40	黑色
EN6380	Enlogic	智能 PDU	插排	(16) 锁定 C13/C15, (16) 锁定 C13/C15/C19/C 21	32	黑色

Table 2/6

物料号	断路器	开关插座	断路器数量	额定功率	输入电缆位置	输入电压
EN6326	16 A, 1 极, Hy-Mag	是	0		顶部供给	200 – 240V
EN6325	16 A, 1 极, Hy-Mag	是	2	7.4 kVA	顶部供给	200 – 240V
EN6329	16 A, 1 极, Hy-Mag	是	2	7.4 kVA	顶部供给	200 – 240V
EN6337	16 A, 1 极, Hy-Mag	是	2		顶部供给	200 – 240V
EN6350	20 A, 1 极, Hy-Mag	是	2	7.4 kVA	顶部供给	200 – 240V
EN6380	20 A, 1 极, Hy-Mag	是	2	7.4 kVA	顶部供给	200 – 240V

Table 3/6

物料号	相	中断额定值	最大输入功率	标称电压	包含通/断开关	输出电压
EN6326	1 相	5kAIC	3.68 kVA			200 – 240VAC
EN6325	1 相	5kAIC	7.44 kVA	230V	是	230VAC
EN6329	1 相	5kAIC	7.44 kVA	230V	是	230VAC
EN6337	1 相	5kAIC	7.44 kVA			200 – 240VAC

物料号	相	中断额定值	最大输入功率	标称电压	包含通/断开关	输出电压
EN6350	1 相	5kAIC	7.44 kVA	230V	是	230VAC
EN6380	1 相	5kAIC	7.44 kVA	230V	是	230VAC

Table 4/6

物料号	电流（降额电流）	插头类型	机架单元	可拆卸输入电缆	计量类型	材料
EN6326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	否	插座	
EN6325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	插座	钢
EN6329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	插座	钢
EN6337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	插座	
EN6350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	插座	钢
EN6380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	插座	钢

Table 5/6

物料号	完成	高度	宽度	深度	重量	包装数量
EN6326						1
EN6325	粉末涂层	1780mm	52mm	53mm	9kg	1
EN6329	粉末涂层	1780mm	52mm	53mm	9.44kg	1
EN6337						1
EN6350	粉末涂层	1490mm	56mm	75mm	9.22kg	1
EN6380	粉末涂层	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6		
物料号	输入电缆长度	快速发货
EN6326		No
EN6325	3m	No
EN6329	3m	No
EN6337		No
EN6350	3m	No
EN6380	3m	No

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE