


Outdoor Unibody VENT Cabinet



电信和铁路应用需要在户外环境中使用复杂的电子设备。nVent SCHROFF

户外机柜可以保护此类电子组件，防止极端天气和破坏活动对设备的侵扰，从而确保设备连续且安全运营。

认证



功能

双层, 铝

通过安装在侧面板的风扇强制散热, 最高 35 W/K

IP 55

一体式内机箱，带可拆卸外盖板

技术参数

材料: 铝

Table 1/3

物料号	产品类型	产品系列	机架高度	高度	宽度	深度
11249-007	户外机柜	一体式	16U	930mm	700mm	500mm

物料号	产品类型	产品系列	机架高度	高度	宽度	深度
11249-012	户外机柜	一体式	25U	1330mm	700mm	500mm
11249-009	户外机柜	一体式	20U	1100mm	700mm	500mm

Table 2/3

物料号	壁类型	门类型	通道	冷却	EMC 屏蔽	符合
11249-007	双壁	单门	前部	风扇通风	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-012	双壁	单门	前部	风扇通风	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-009	双壁	单门	前部	风扇通风	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

物料号	包装数量	完成	快速发货
11249-007	1	粉末涂层	No
11249-012	1	粉末涂层	No

物料号	包装数量	完成	快速发货
11249-009	1	粉末涂层	No

其他产品详情

请单独订购壁挂式装配套件。

可应要求提供更多基座/底座高度。

请单独订购面板/滑轨安装装置。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE