

## 带 IET 把手的插入式模块, 屏蔽型, 黑色 3 U



模件盒, 带 IET 助插器/助拔器, 黑色把手, 3 U, 前组件。U 型前面板带 EMC 导电布屏蔽条

### 认证



### 功能

带 EMC 导电布屏蔽条的 U 型前面板

可承受高达 700 N 的插入力和拔出力 (每对)

可安装微型开关

可根据 IEC 60297-3-103/IEEE 1101.10 标准安装编码键

### 技术参数

|         |               |
|---------|---------------|
| 机架高度:   | 3U            |
| 材料:     | 铝             |
| 完成:     | 阳极氧化; 钝化      |
| 产品类型:   | 前面板           |
| 类型:     | 带把手的前面板 (PIU) |
| EMC 屏蔽: | 是             |

| Table 1/2 |      |      |      |        |          |        |
|-----------|------|------|------|--------|----------|--------|
| 物料号       | 机架宽度 | 包装数量 | 手柄类型 | 安装     | EMC 垫片类型 | 正面表面处理 |
| 20848-764 | 8HP  | 1    | IET  | 正面螺钉安装 | 织物       | 阳极氧化   |
| 20848-765 | 12HP | 1    | IET  | 正面螺钉安装 | 织物       | 阳极氧化   |
| 20848-763 | 4HP  | 1    | IET  | 正面螺钉安装 | 织物       | 阳极氧化   |

| Table 2/2 |        |      |                                                                |         |        |      |
|-----------|--------|------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|------|
| 物料号       | 反面表面处理 | 边缘处理 | 符合                                                             | 高度      | 宽度     | 快速发货 |
| 20848-764 | 碱蚀     | 否    | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | 128.4mm | 40.3mm | No   |
| 20848-765 | 碱蚀     | 否    | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | 128.4mm | 60.6mm | No   |
| 20848-763 | 碱蚀     | 否    | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | 128.4mm | 20mm   | No   |

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

## North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**