

带 XL 把手的面板套件, 屏蔽型, 黑色, 6 U



XL 把手适用于需要高插入/拔出力的应用, 例如 VPX 或 VXS 标准。适合高达 1500N (每对) 的插入和拔出力。

认证



功能

适用于需要高插入/拔出力的应用, 例如 VPX 或 VXS 标准

可提供额外的板固定选项

把手需要额外的压铸固定块 (与短/长舍水平轨道组合)

带EMC导电布屏蔽条的 U 型前面板

适合高达 1500 N (每对) 的插入/拔出力

IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

技术参数


机架高度:	6U
材料:	铝
完成:	阳极氧化; 钝化
产品类型:	前面板
类型:	带把手的前面板 (PIU)
EMC 屏蔽:	是

Table 1/2						
物料号	机架宽度	包装数量	手柄类型	安装	EMC 垫片类型	正面表面处理
20848-769	4HP	1	XL	正面螺钉安装	织物	阳极氧化
20848-771	12HP	1	XL	正面螺钉安装	织物	阳极氧化
20848-770	8HP	1	XL	正面螺钉安装	织物	阳极氧化

Table 2/2						
物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	高度 (H)	宽度 (W)	快速发货
20848-769	碱蚀	否	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEEE 1101.1	261.8mm	20mm	No
20848-771	碱蚀	否	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEEE 1101.1	261.8mm	60.6mm	No
20848-770	碱蚀	否	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEEE 1101.1	261.8mm	40.3mm	No

其他产品详情

应要求提供带微型开关前面板的套件。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE