

适用于类型1把手的面板套件-前面板



扁平前面板。可装配 类型1

梯形拉拔式把手。前面板可以用泡棉屏蔽条进行屏蔽。

认证



功能

前面板, 非屏蔽

前面板, 铝, 2.5 mm, 正面阳极氧化, 背面导电

技术参数

材料: 铝

完成: 阳极氧化; 钝化

附件类型: 前面板

产品类型: 前面板

类型: 带把手的前面板 (PIU)

Table 1/3

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	手柄类型	安装	正面表面处理
30847-661	3U	6HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	手柄类型	安装	正面表面处理
30847-659	3U	4HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-660	3U	5HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-662	3U	7HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-663	3U	8HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-666	6U	4HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-664	3U	10HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-667	6U	5HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-665	3U	12HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-668	6U	6HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-669	6U	7HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-670	6U	8HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-671	6U	10HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化
30847-672	6U	12HP	1	梯形, 类型 1	正面螺钉安装	阳极氧化

Table 2/3						
物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	深度 (D)	EMC 屏蔽	高度 (H)
30847-661	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	128.4mm
30847-659	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	128.4mm


物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	深度 (D)	EMC 屏蔽	高度 (H)
30847-660	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	128.4mm
30847-662	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	128.4mm
30847-663	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	128.4mm
30847-666	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	261.8mm
30847-664	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	128.4mm
30847-667	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	261.8mm
30847-665	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	128.4mm
30847-668	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	261.8mm
30847-669	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	261.8mm
30847-670	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	261.8mm
30847-671	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	261.8mm
30847-672	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	否	261.8mm

Table 3/3

物料号	宽度 (W)	快速发货
30847-661	30.1mm	No
30847-659	20mm	No
30847-660	25mm	No
30847-662	35.2mm	No
30847-663	40.3mm	No
30847-666	20mm	No
30847-664	50.5mm	No
30847-667	25mm	No
30847-665	60.6mm	No
30847-668	30.1mm	No
30847-669	35.2mm	No
30847-670	40.3mm	No
30847-671	50.5mm	No
30847-672	60.6mm	No

其他产品详情

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE