


PropacPRO 机箱装饰条

用于打造个性化 PropacPRO
机箱设计。可从压铸框架后侧用螺钉固定构件。



认证



功能

个性化机箱设计

可提供 3 种样式和两种颜色

技术参数

材料: 铝
完成: 阳极氧化
搭配: 仪器箱
产品类型: 角型材
产品系列: PropacPRO

Table 1/1

物料号	机架宽度	类型	颜色代码	颜色	快速发货
20850-190	42HP	方形	RAL 7035	浅灰色	No

物料号	机架宽度	类型	颜色代码	颜色	快速发货
20850-184	42HP	圆形	RAL 7035	浅灰色	No
20850-331	42HP	三角形	RAL 5007	亮蓝色	No
20850-299	42HP	圆形	RAL 5007	亮蓝色	No
20850-196	42HP	三角形	RAL 7035	浅灰色	No
20850-191	63HP	方形	RAL 7035	浅灰色	No
20850-332	63HP	三角形	RAL 5007	亮蓝色	No
20850-315	42HP	方形	RAL 5007	亮蓝色	No
20850-197	63HP	三角形	RAL 7035	浅灰色	No
20850-300	63HP	圆形	RAL 5007	亮蓝色	No
20850-301	84HP	圆形	RAL 5007	亮蓝色	No
20850-185	63HP	圆形	RAL 7035	浅灰色	No
20850-186	84HP	圆形	RAL 7035	浅灰色	No
20850-198	84HP	三角形	RAL 7035	浅灰色	No
20850-316	63HP	方形	RAL 5007	亮蓝色	No
20850-317	84HP	方形	RAL 5007	亮蓝色	No
20850-333	84HP	三角形	RAL 5007	亮蓝色	No
20850-192	84HP	方形	RAL 7035	浅灰色	No

其他产品详情

可应要求提供 28 HP 尺寸和更多颜色。

不能与前罩结合。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE