


PropacPRO Desktop Case, 非屏蔽型



nVent SCHROFF PropacPRO 机箱可为 19" 的独立电子组件提供电子保护。铝压铸框架和型材侧面板可保证解决方案坚固耐用。此外，还提供广泛的附件。

认证



功能

适用于单个组件的桌面式机箱

底板有通风孔

可选装 EMC 屏蔽部件

可接地

符合 DIN EN 62368-1

技术参数

产品类型: 仪器箱

类型: 用于安装单个电子器件的仪器箱

产品系列: PropacPRO

Table 1/3

物料号	机架高度	机架宽度	深度	包装数量	可用高度	可用宽度
-----	------	------	----	------	------	------

14576-021	2U	42HP	266mm	1	85.1mm	219mm
14576-023	2U	42HP	326mm	1	85.1mm	219mm
14576-041	2U	63HP	266mm	1	85.1mm	326mm
14576-043	2U	63HP	326mm	1	85.1mm	326mm
14576-045	2U	63HP	386mm	1	85.1mm	326mm
14576-101	3U	28HP	266mm	1	130mm	148mm
14576-103	3U	28HP	326mm	1	130mm	148mm
14576-121	3U	42HP	266mm	1	130mm	219mm
14576-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14576-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14576-141	3U	63HP	266mm	1	130mm	326mm
14576-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14576-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14576-161	3U	84HP	266mm	1	130mm	432mm
14576-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14576-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14576-167	3U	84HP	446mm	1	130mm	432mm

14576-169	3U	84HP	506mm	1	130mm	432mm
14576-221	4U	42HP	266mm	1	174mm	219mm
14576-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14576-241	4U	63HP	266mm	1	174mm	326mm
14576-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14576-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14576-247	4U	63HP	446mm	1	174mm	326mm
14576-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm
14576-267	4U	84HP	446mm	1	174mm	432mm
14576-269	4U	84HP	506mm	1	174mm	432mm
14576-463	6U	84HP	326mm	1	262.8mm	432mm
14576-465	6U	84HP	386mm	1	262.8mm	432mm
14576-467	6U	84HP	446mm	1	262.8mm	432mm
14576-469	6U	84HP	506mm	1	262.8mm	432mm

Table 2/3						
物料号	前部框架结构	制冷选项	符合	EMC 屏蔽	完成	高度
14576-021	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	111mm
14576-023	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	111mm

物料号	前部框架结构	制冷选项	符合	EMC 屏蔽	完成	高度
14576-041	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	111mm
14576-043	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	111mm
14576-045	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	111mm
14576-101	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-103	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-121	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-123	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-125	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-141	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-143	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-145	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-161	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-163	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-165	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-167	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-169	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	155.5mm
14576-221	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	200mm

物料号	前部框架结构	制冷选项	符合	EMC 屏蔽	完成	高度
14576-223	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	200mm
14576-241	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	200mm
14576-243	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	200mm
14576-245	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	200mm
14576-247	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	200mm
14576-265	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	200mm
14576-267	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	200mm
14576-269	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	200mm
14576-463	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	289mm
14576-465	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	289mm
14576-467	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	289mm
14576-469	单段	否	IEC 60297-3-101	无（可改装）	钝化, 粉末涂层	289mm

Table 3/3					
物料号	材料	防护等级	静态负载	宽度	快速发货
14576-021	铝	IP20	25kg	257mm	No
14576-023	铝	IP20	25kg	257mm	No
14576-041	铝	IP20	25kg	363.7mm	No

物料号	材料	防护等级	静态负载	宽度	快速发货
14576-043	铝	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-045	铝	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-101	铝	IP20	25kg	185.9mm	No
14576-103	铝	IP20	25kg	185.9mm	No
14576-121	铝	IP20	25kg	257mm	No
14576-123	铝	IP20	25kg	257mm	No
14576-125	铝	IP20	25kg	257mm	No
14576-141	铝	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-143	铝	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-145	铝	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-161	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-163	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-165	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-167	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-169	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-221	铝	IP20	25kg	257mm	No
14576-223	铝	IP20	25kg	257mm	No

物料号	材料	防护等级	静态负载	宽度	快速发货
14576-241	铝	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-243	铝	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-245	铝	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-247	铝	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-265	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-267	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-269	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-463	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-465	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-467	铝	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-469	铝	IP20	25kg	470.3mm	No

其他产品详情

机箱，2 U，带适用于翻转式手提把手的侧面板，应要求提供。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE