


PropacPRO 旋转把手

折叠式把手可用于搬运机箱或收起机箱



认证



功能

承载能力 20 千克

可以 30°增量锁定

带粉末涂层的把手

对于桌面式应用，此把手有助于用户更方便地查看机箱正面

技术参数

材料: 铝; 锌合金

搭配: 仪器箱

产品类型: 手柄

产品系列: PropacPRO

Table 1/1

物料号	机架宽度	包装数量	手柄类型	快速发货
24576-071	42HP	1	翻转式把手	No

物料号	机架宽度	包装数量	手柄类型	快速发货
24576-072	63HP	1	翻转式把手	No
24576-073	84HP	1	翻转式把手	No

其他产品详情

要安装翻转式手提把手，必须在侧面板上钻孔。

请选择带翻转式手提把手安装孔的预配置 PropacPRO 机箱。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE