


带把手的 RatiopacPRO 19" 安装角规, 可改装



利用这款带把手的 19" 安装支架, 灵活而坚固的 RatiopacPRO/-AIR 机箱可轻松从桌面式转换为 19" 机架安装式。

认证



功能

用于改装带保护条的仪器箱, 前把手或 19" 安装支架

技术参数

材料: 铝
产品类型: 手柄
类型: 静态

Table 1/2

物料号	包装数量	手柄类型	颜色	完成	产品系列	搭配
24572-700	2	前把手带 19" 安装支架	深灰	粉末涂层	RatiopacPRO	仪器箱, RatiopacPRO
24572-701	2	前把手带 19" 安装支架	深灰	粉末涂层	RatiopacPRO	仪器箱, RatiopacPRO

物料号	包装数量	手柄类型	颜色	完成	产品系列	搭配
24572-702	2	前把手带 19" 安装支架	深灰	粉末涂层	RatiopacPRO	仪器箱, RatiopacPRO
24572-705	2	前把手带 19" 安装支架	深灰	粉末涂层	RatiopacPRO AIR	仪器箱, RatiopacPRO AIR
24572-704	2	前把手带 19" 安装支架	深灰	粉末涂层	RatiopacPRO	仪器箱, RatiopacPRO
24572-707	2	前把手带 19" 安装支架	深灰	粉末涂层	RatiopacPRO AIR	仪器箱, RatiopacPRO AIR

Table 2/2	
物料号	快速发货
24572-700	No
24572-701	No
24572-702	No
24572-705	No
24572-704	No
24572-707	No

其他产品详情

安装到机柜或 19" 机箱中时，不得使用滑轨。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE