

RatiopacPRO AIR Complete Desktop Case, 屏蔽型



带 EMC 屏蔽的 nVent SCHROFF RatiopacPRO 机箱可为 19" 组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19" 机架安装仪器箱，包含四种不同的选项。此版本的仪器箱可为桌面式应用实现卓越散热性能和美观的设计。

认证



功能

按照 IEC 60297-3-101 标准预配置的桌面式机箱, 适用于带绝缘条的欧式板卡和背板

屏蔽型

此版本带遮盖条, 无可见螺钉

支持集成通风风扇的机箱 (2 x 1/2 U)

对称设计, 前后相同

顶盖和底板的蜂窝网孔通风

适用 160 mm, 220 mm, 280 mm, 和 340 mm 板卡深度 (取决于机箱深度)

符合 DIN EN 62368-1

技术参数

静态负载: 25kg

产品类型: 仪器箱

类型: 适用安装 19" 部件的仪器箱

产品系列: RatiopacPRO AIR

EMC 屏蔽: 是

Table 1/3						
物料号	机架高度	机架宽度	深度	包装数量	可用高度	可用宽度
24572-074	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-075	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-076	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-077	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-078	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-079	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-080	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-088	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-089	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-090	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-091	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-092	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3						
物料号	前部框架结构	制冷选项	符合	完成	高度	材料

24572-074	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝
24572-075	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝
24572-076	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝
24572-077	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝
24572-078	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝
24572-079	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝

24572-080	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝
24572-088	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝
24572-089	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝
24572-090	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝
24572-091	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝
24572-092	侧面饰件, 水平横梁	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝

Table 3/3

物料号	防护等级	宽度	快速发货
-----	------	----	------

24572-074	IP20	164.4mm	No
24572-075	IP20	235.5mm	No
24572-076	IP20	235.5mm	No
24572-077	IP20	342.4mm	No
24572-078	IP20	448.9mm	No
24572-079	IP20	448.9mm	No
24572-080	IP20	448.9mm	No
24572-088	IP20	235.5mm	No
24572-089	IP20	342.4mm	No
24572-090	IP20	448.9mm	No
24572-091	IP20	448.9mm	No
24572-092	IP20	448.9mm	No

其他产品详情

可定制（特殊颜色或尺寸）。

定制解决方案（支持顶盖、底板或侧面板开孔）。

提供装配服务，一件起售。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE