


RatiopacPRO/-AIR 带状把手



适用于 RatiopacPRO/-AIR 的带状把手，静态承载能力为 20 kg。无需机械工具可改装仪器箱

认证



功能

静态承载能力 20 千克

无需机械工具可改装仪器箱

技术参数

搭配: 仪器箱

产品类型: 手柄

产品系列: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR

Table 1/1

物料号	机架高度	深度	包装数量	手柄类型	快速发货
24571-308	3U	315mm	1	带状	No
24571-316	4U	435mm	1	带状	No

物料号	机架高度	深度	包装数量	手柄类型	快速发货
24571-315	4U	375mm	1	带状	No
24571-314	4U	315mm	1	带状	No
24571-309	3U	375mm	1	带状	No
24571-310	3U	435mm	1	带状	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE