

插排, SCHUKO



模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。利用 1U x 1U 铝机箱，PDU 可以轻松集成至带 SCHUKO 插座的机架中。

认证



功能

230 V, 16 A

水平或垂直安装

连接电缆 2 米，带 SCHUKO/UTE 插头

符合 DIN 57620 标准, VDE 0620

安装高度 1 U

带有 SCHUKO 插座的插排

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

技术参数

材料: 铝; 聚酰胺

颜色: 灰色

产品类型: 插排

Table 1/2

物料号	插座类型	插座数量	开关插座	交流电压	功能	包装数量
60110-200	SCHUKO	3	否	230V		1
60110-201	SCHUKO	4	否	230V		1
60110-202	SCHUKO	9	否	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	是	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	否	230V	瞬态保护	1
60110-214	SCHUKO	7	否	230V	电源抑制过滤器	1
60110-266	SCHUKO	6	否	230V	瞬态保护, 电源抑制过滤器	1
60110-203	SCHUKO	12	否	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	否	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	否	230V		1
60110-207	SCHUKO	12	是	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	是	230V		1
60110-209	SCHUKO	19	是	230V		1
60110-211	SCHUKO	9	否	230V	瞬态保护	1
60110-212	SCHUKO	6	否	230V	过流保护	1
60110-216	SCHUKO	6	否	230V	故障电流保护	1

物料号	插座类型	插座数量	开关插座	交流电压	功能	包装数量
60110-217	SCHUKO	6	否	230V	故障电流保护, 过流保护	1

Table 2/2				
物料号	深度	完成	长度	快速发货
60110-200	44mm	阳极氧化	184mm	No
60110-201	44mm	阳极氧化	210mm	No
60110-202	44mm	阳极氧化	438.5mm	No
60110-206	44mm	阳极氧化	438.5mm	No
60110-210	44mm	阳极氧化	438.5mm	No
60110-214	44mm	阳极氧化	438.5mm	No
60110-266	44mm	阳极氧化	438.5mm	No
60110-203	44mm	阳极氧化	947.5mm	No
60110-204	44mm	阳极氧化	1202mm	No
60110-205	44mm	阳极氧化	1753mm	No
60110-207	44mm	阳极氧化	947.5mm	No
60110-208	44mm	阳极氧化	1202mm	No
60110-209	44mm	阳极氧化	1753mm	No
60110-211	44mm	阳极氧化	947.5mm	No

物料号	深度	完成	长度	快速发货
60110-212	75mm	阳极氧化	438.5mm	No
60110-216	88mm	阳极氧化	438.5mm	No
60110-217	88mm	阳极氧化	438.5mm	No

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE